

# Технический паспорт

## Зажим Quick, светло-серый

Артикульный номер: 2149022



Наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см — , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	2149022
Тип	2955 M32
Обозначение 1	Зажим Quick
Производитель	OBO
Размер	M32
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,63 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Зажим Quick, светло-серый

Артикульный номер: 2149022



### Размеры



Размер А	46,3 мм
Размер В	16 мм
Размер С	22,4 мм
Размер D	31,4 мм
Размер Е	12 мм
Размер F	4,2 мм
Размер h	11 мм
Размер H	42 мм

### Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	100 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,12 кН
Закрытый	нет
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер/текст	M32
Монтаж скобы	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Диапазон зажима D макс.	32 мм
Диапазон зажима D мин.	32 мм
Устойчив к УФ	нет