

Технический паспорт

Зажим OBO Quick, черный

Артикульный номер: 2149579



Наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см — , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 2149579 |
| Тип | 2955 M50 SW |
| Обозначение 1 | Зажим Quick |
| Производитель | OBO |
| Размер | M50 |
| Цвет | черный; RAL 9005 |
| Материал | Полипропилен |
| Минимальная единица продажи | 25 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,454 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0608 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Зажим OBO Quick, черный

Артикульный номер: 2149579



Размеры



| | |
|----------|---------|
| Размер A | 70,3 мм |
| Размер B | 18 мм |
| Размер C | 32 мм |
| Размер D | 49 мм |
| Размер E | 12 мм |
| Размер F | 6 мм |
| Размер h | 14 мм |
| Размер H | 63 мм |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Подключается в ряд | да |
| Количество кабелей/труб | 1 |
| Параметры вытягивания | 135 N |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| Закрытый | нет |
| Не содержит галогенов | да |
| Со вставкой | нет |
| Номинальный размер/текст | M50 |
| Монтаж скобы | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| Устойчив к УФ | нет |