

Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130114



Цокольная скоба ISO 9-11 мм



PS

Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2130114
Обозначение 1	Крепежная скоба цокольная
Производитель	OBO
Размер	9-11mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	шт.
Масса	0,549 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130114



Размеры



Размер A	35 мм
Размер B	25 мм
Размер d	17 мм
Размер H	11,6 мм
Размер x	2,2 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	Pg 9
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M4 x 10
Диапазон зажима D макс.	11 мм
Диапазон зажима D мин.	9 мм
Устойчив к УФ	нет