

Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130122



Цокольная скоба ISO 12 мм



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2130122
Тип	2960 12 M6 LGR
Обозначение 1	Крепежная скоба цокольная
Производитель	OBO
Размер	12mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,48 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0156 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130122



Размеры



Размер А	35 мм
Размер В	25 мм
Размер d	17 мм
Размер d макс.	13 мм
Размер d мин.	12 мм
Размер	10 мм
Н	1 мм
Размер х	1 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	Pg 9
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M4 x 10
Диапазон зажима D макс.	13 мм
Диапазон зажима D мин.	12 мм
Устойчив к УФ	нет