

Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130157



Цокольная скоба ISO 15 мм



PS

Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2130157
Обозначение 1	Крепежная скоба цокольная
Производитель	OBO
Размер	15mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	шт.
Масса	0,51 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130157



Размеры



Размер A	38 мм
Размер B	28 мм
Размер d	18 мм
Размер d макс.	17 мм
Размер d мин.	15 мм
Размер H	11,5 мм
Размер x	0 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	Pg 9
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M5 x 14
Диапазон зажима D макс.	17 мм
Диапазон зажима D мин.	15 мм
Устойчив к УФ	нет