

Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130289



Цокольная скоба ISO 25,5-28 мм



PS

Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2130289
Обозначение 1	Крепежная скоба цокольная
Производитель	OBO
Размер	25,5-28mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	шт.
Масса	1,341 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130289



Размеры



Размер A	58 мм
Размер B	46 мм
Размер d	24 мм
Размер H	17,5 мм
Размер x	3 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	Pg 9
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M5 x 14
Диапазон зажима D макс.	28 мм
Диапазон зажима D мин.	25,5 мм
Устойчив к УФ	нет