

Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130432



Цокольная скоба ISO 40,5-43 мм



PS

Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2130432
Обозначение 1	Крепежная скоба цокольная
Производитель	OBO
Размер	40,5-43mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	шт.
Масса	3,098 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130432



Размеры



Размер A	80 мм
Размер B	66 мм
Размер d	34 мм
Размер H	21 мм
Размер x	3 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	Pg 9
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M5 x 18
Диапазон зажима D макс.	43 мм
Диапазон зажима D мин.	40,5 мм
Устойчив к УФ	нет