

Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130548



Цокольная скоба ISO 50,5-54 мм



PS

Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2130548
Обозначение 1	Крепежная скоба цокольная
Производитель	OBO
Размер	50,5-54mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	шт.
Масса	4,524 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130548



Размеры



Размер A	98 мм
Размер B	82 мм
Размер d	36 мм
Размер H	20 мм
Размер x	4 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	Pg 9
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M6 x 20
Диапазон зажима D макс.	54 мм
Диапазон зажима D мин.	50,5 мм
Устойчив к УФ	нет