

Технический паспорт

Крепежная скоба, одинарная

Артикульный номер: 2140152



Подходит для резьбы M6



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2140152
Тип	2962 15 LGR
Обозначение 1	Скоба
Производитель	OBO
Размер	14-15mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,277 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0127 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, одинарная

Артикульный номер: 2140152



Размеры



Размер А	22 мм
Размер В	14,5 мм
Размер С	18 мм
Размер Н	28 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	Резьбовое соединение
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	14-15
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Номинальный диаметр	14,3 мм
Диапазон зажима D макс.	15 мм
Диапазон зажима D мин.	14 мм
Устойчив к УФ	нет