

Технический паспорт

Крепежная скоба, двойная

Артикульный номер: 2140608



Клеммная скоба 2 кабелей 10мм



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2140608
Тип	2962 2X10
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	для 2 кабеля
Производитель	OBO
Размер	10mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,283 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0135 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, двойная

Артикульный номер: 2140608



Размеры



Размер A	40,5 мм
Размер B	12 мм
Размер C	Ø 15 мм
Размер H	21 мм
Размер L	24 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	2
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	Резьбовое соединение
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Размер	10 + 10
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Номинальный диаметр	9,6 мм
Диапазон зажима D макс.	10 мм
Диапазон зажима D мин.	10 мм
Устойчив к УФ	нет