

Технический паспорт

Дуга Quick-Pipe 90°, светло-серая

Артикульный номер: 2154052



Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания угловых секций 90°. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° С.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2154052
Обозначение 1	Угловая секция Quick-Pipe 90°
Производитель	OVO
Размер	M16
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	0,592 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга Quick-Pipe 90°, светло-серая

Артикульный номер: 2154052



Размеры



Размер B	21,4 мм
Размер d	15,6 мм
Размер L	69 мм
Размер L1	28 мм
мм	
Размер R	20 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Не содержит галогенов	да
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	0 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	да