

Технический паспорт

Т-образная секция для трубы Quick-Pipe, светло-серая

Артикульный номер: 2153841



Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания Т-образных секций. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° С.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2153841
Обозначение 1	Тройник Quick-Pipe
Производитель	OBO
Размер	M20
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	шт.
Масса	1,401 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образная секция для трубы Quick-Pipe, светло-серая

Артикульный номер: 2153841



Размеры



Размер B	26 мм
Размер B2	110 мм
Размер d	20 мм
Размер L	69 мм
Размер L1	20 мм
Размер R	22 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Форма	Т-образная секция
Размер	M20
Не содержит галогенов	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 °C
Диапазон рабочих температур мин.	0 °C