

Технический паспорт

Т-образная секция Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153955



Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания Т-образных секций. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° С.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2153955
Обозначение 1	Тройник Quick-Pipe
Производитель	OBO
Размер	M25
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	1,978 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образная секция Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153955



Размеры



Размер B	31 мм
Размер B2	123 мм
Размер d	25 мм
Размер L	77 мм
Размер L1	24 мм
Размер R	22 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Форма	Т-образная секция
Размер	M25
Не содержит галогенов	да
С муфтой	нет
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	0 C