


Технический паспорт

Молниезащитная скоба

Артикульный номер: 2157349



Молниезащитная скоба ISO: пластмассовая скоба с металлической вкладкой, таким образом, выдерживающая очень большую нагрузку; металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали.

3015 с длинным отверстием 4,5 мм.

*Размеры 6-12 и 10-17 не предназначены для устройства с комплектом болтов.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2157349
Тип	3015 34 LGR
Обозначение 1	Крепежная молниезащитная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Производитель	OBO
Размер	24-34mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	3,62 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1298 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Молниезащитная скоба

Артикульный номер: 2157349



Размеры



Размер A	57 мм
Размер B	47 мм
Размер b	16 мм
Размер D	34 мм
Размер H	54,4 мм
Размер Ho (мм)	22
Размер Hu (мм)	22
Размер L	9 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M5 x 35
Диапазон зажима D макс.	34 мм
Диапазон зажима D мин.	24 мм
Устойчив к УФ	нет