

Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы

Артикульный номер: 5350700



- с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
- с 1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
- с 1 крепежным отверстием Ø 11 мм.

Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5350700
Тип	301 CU-100
Обозначение 1	Скоба водосточной трубы
Производитель	OBO
Размер	100mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	26,23 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6598 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы




Артикульный номер: 5350700

Размеры



Размер d мин. | 100 мм



Технические характеристики

Присоединительное отверстие	11 мм
взрывозащищённый	нет
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	100 мм