

Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы

Артикульный номер: 5350115



- для соединения проводников с водосточными трубами;
- в соответствии со стандартом DIN 48818 C;
- оцинкована конвейерным методом ($275 \text{ г/м}^2 = \text{среднее значение } 40 \text{ мкм}$);
- с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
- с 1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
- с 1 крепежным отверстием $\varnothing 11 \text{ мм}$.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	5350115
Тип	301 DIN-110
Обозначение 1	Скоба водосточной трубы
Производитель	OBO
Размер	110mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	24,92 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4864 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы


Артикульный номер: 5350115



Размеры



Размер d мин. 110 мм



Технические характеристики

Присоединительное отверстие	11 мм
взрывозащищённый	нет
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	110 мм