

# Технический паспорт

## Трубная скоба

Артикульный номер: 5102111



- DIN 48818, форма D;
- с крепежным отверстием  $\varnothing$  11 мм;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);
- с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).


**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	5102111
Тип	303 DIN-1
Обозначение 1	Трубная скоба
Производитель	OBO
Размер	1"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	28,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5774 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер d мин. | 33,7 мм

# Технический паспорт

Трубная скоба

Артикульный номер: 5102111



## Технические характеристики

Присоединительное отверстие взрывозащищённый	11 мм
диаметром	нет
Встроенная направляющая круглого провода	1
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	33,7 мм