

Технический паспорт

Трубная скоба

Артикульный номер: 5102154



- DIN 48818, форма D;
- с крепежным отверстием \varnothing 11 мм;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);
- с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5102154
Тип	303 DIN-1 1/2
Обозначение 1	Трубная скоба
Производитель	OBO
Размер	1 1/2"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	33,22 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6819 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Размер d мин. | 48,3 мм

Технический паспорт

Трубная скоба

Артикульный номер: 5102154



Технические характеристики

Присоединительное отверстие взрывозащищённый	11 мм нет
диаметром	11/2
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	48,3 мм