

# Технический паспорт

## Трубная скоба

Артикульный номер: 5102197



- DIN 48818, форма D;
- с крепежным отверстием  $\varnothing$  11 мм;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);
- с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).


**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	5102197
Тип	303 DIN-2
Обозначение 1	Трубная скоба
Производитель	OBO
Размер	2"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	36,84 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,7423 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер d мин. | 60,3 мм

# Технический паспорт

Трубная скоба

Артикульный номер: 5102197



## Технические характеристики

Присоединительное отверстие взрывозащищённый	11 мм нет
диаметром	2
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	60,3 мм