

Технический паспорт

Клеммный наконечник

Артикульный номер: 5325307



- с монтажным отверстием \varnothing 11 мм;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 16;
- болты из стали, оцинкованной горячим методом, клеммы из литого чугуна, оцинкованного огневым методом.

SG	Стальное литье
F	огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	5325307
Тип	319 8
Обозначение 1	Клеммный наконечник
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Стальное литье
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1771 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клеммный наконечник

Артикульный номер: 5325307



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Клеммный наконечник
Посадка	Rd 8 мм