

# Технический паспорт

Болт с цилиндрической головкой

Артикульный номер: 3168905



Болт с цилиндрической головкой согласно M6x16 мм



A2 Нержавеющая сталь

## Исходные данные

Артикульный номер	3168905
Тип	341 M6x16 A2
Обозначение 1	Винт с цилиндрической головкой
Производитель	OBO
Размер	M6x16mm
Материал	Нержавеющая сталь
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,485 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0243 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Болт с цилиндрической головкой

Артикульный номер: 3168905



## Размеры



Размер	M6 x 16
Длина	16 мм

## Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Форма головки	Цилиндрическая колодка
Винтовая система	Винтовая прорезь