

Технический паспорт

Скоба ISO

Артикульный номер: 2215047



Чтобы надежно закрепить кабель и провода на различных основаниях, OBO предлагает самые различные системы для крепления. Скобы Haft-Clip или скобы с гвоздем ISO для крепления, например, на деревянной балке; фиксаторы с гвоздем для крепления в прорезях кирпичной кладки, OBO Беттерманн предлагает широкий спектр скоб для стальных гвоздей 2 мм.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2215047
Тип	4028
Обозначение 1	Скоба с дюбелем ISO
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,017 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0007 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Скоба ISO



Артикульный номер: 2215047

Размеры



Размер В	7 мм
Размер Н	4,5 мм
Размер Н1	1,5 мм
Размер L	14,5 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	Прямоугольный (для плоского провода)
Для кабеля с макс. диаметром	4 мм
Для кабеля с мин. диаметром для гвоздя диаметром	2,0
Закаленная поверхность	нет
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	нет
Ударопрочность	нет
Стопор трубы	нет