

# Технический паспорт

## Скоба ISO

Артикульный номер: 2215071



Чтобы надежно закрепить кабель и провода на различных основаниях, OBO предлагает самые различные системы для крепления. Скобы Haft-Clip или скобы с гвоздем ISO для крепления, например, на деревянной балке; фиксаторы с гвоздем для крепления в прорезях кирпичной кладки, OBO Беттерманн предлагает широкий спектр скоб для стальных гвоздей 2 мм.




PP Полипропилен

### Исходные данные

Артикульный номер	2215071
Тип	4029
Обозначение 1	Скоба с дюбелем ISO
Производитель	OBO
Размер	4-7mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,028 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0012 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер B	7,2 мм
Размер H	7 мм
Размер H1	3,7 мм
Размер L	15 мм

# Технический паспорт

Скоба ISO

Артикульный номер: 2215071



## Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
Для кабеля с макс. диаметром	7 мм
Для кабеля с мин. диаметром для гвоздя диаметром	4 мм
2,0	
Закаленная поверхность	нет
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	нет
Ударопрочность	нет