

# Технический паспорт

Скоба Haft-Clip, без гвоздя

Артикульный номер: 2215330



Скоба Haft-Clip, для крепления на проводе, подходит для стальных гвоздей 2 мм



PP Полипропилен

## Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 2215330                             |
| Тип  | 4043                                |
| Обозначение 1  | Скоба                               |
| Обозначение 2  | без гвоздей                         |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | 17-21mm                             |
| Цвет   | светло-серый; RAL 7035              |
| Материал   | Полипропилен                        |
| Минимальная единица продажи                                | 100                                 |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 0,268 кг                            |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0114 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Скоба Haft-Clip, без гвоздя

Артикульный номер: 2215330



## Размеры



|           |         |
|-----------|---------|
| Размер В  | 12 мм   |
| Размер Н  | 21,6 мм |
| Размер Н1 | 38 мм   |
| Размер L  | 38 мм   |

## Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Двойная скоба                | нет                                    |
| Форма                        | круглый (для провода круглого сечения) |
| Для кабеля с макс. диаметром | 21 мм                                  |
| Для кабеля с мин. диаметром  | 17 мм                                  |
| для гвоздя диаметром         | 2                                      |
| Закаленная поверхность       | нет                                    |
| Не содержит галогенов        | да                                     |
| С гвоздем                    | нет                                    |
| Ударопрочность               | да                                     |
| Стопор трубы                 | нет                                    |