

Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Артикульный номер: 3481662



С резьбовым стержнем и латунной шлицевой гайкой; ось изготовлена из латуни.

CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3481662
Обозначение 1	Пружинно-откидной дюбель
Производитель	OBO
Размер	M4x95mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Артикульный номер: 3481662



Размеры



Длина	90 мм
-------	-------

Технические характеристики

Исполнение	С резьбовым стержнем
Просверленное отверстие	14 мм
Диаметр отверстия, мин.	14 мм
Разрушающая нагрузка	0,2 кН
Резьба	M4
Вид резьбы	Метрический
Минимальная глубина полого резонатора	35 мм
С подкладной шайбой	нет
Защитное кольцо для керамики	нет