

Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Артикульный номер: 3482014



2 U-шайбы и 2 шестигранных гайки, с резьбовым стержнем.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3482014
Тип	453 M6x100 G
Обозначение 1	Пружинно-откидной дюбель
Производитель	OBO
Размер	M6x100mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	5,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1236 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Пружинно-откидной дюбель

Артикульный номер: 3482014



Размеры



Технические характеристики

Исполнение	С резьбовым стержнем
Просверленное отверстие	16 мм
Диаметр отверстия, мин.	16 мм
Разрушающая нагрузка	0,7 кН
Резьба	M6
Вид резьбы	Метрический
С подкладной шайбой	да
Защитное кольцо для керамики	нет