

Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3195031



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Плоскоконическая головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острiu с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3195031
Тип	4758 3.5x30
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукругловка, привод+/-шлиц
Производитель	OBO
Размер	3,5x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,163 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3195031



Размеры



Длина	30 мм
Размер D	3,5 мм
Размер L	30 мм



Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	6,5 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Комбинированная защита
Двойной	да