Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3195422



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Плоскоконическая головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).
По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.
Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.

St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3195422
Тип	4758 4.5x25
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукруг.головка,привод+/-шлиц
Производитель	OBO
Размер	4,5x25mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,237 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3195422

Размеры



Длина	25 мм
Размер D	4,5 мм
Размер L	25 мм

Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	8,2 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Комбинированная защита
Двойной	да