

Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм,
одинарный

Артикульный номер: 5304105



- С фиксируемым зажимным винтом, гайкой и стопорной шайбой с упругими зубцами
- С отверстием 10,2 мм
- С предварительно установленным упором из литья из цинкового сплава под давлением
- Выполняет требования стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5304105
Тип	5001 DIN-FT
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	для круглого провода
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	7,45 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2762 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм,
одинарный

Артикульный номер: 5304105



Размеры



Длина	38 мм
Ширина	28 мм
Высота	25 мм

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет