


Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной
Артикульный номер: 5304172



- с одним фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;
- в комплект входит предварительно установленная зажимная скоба из стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Cu Медь

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 5304172 |
| Тип | 5001 N-CU |
| Обозначение 1 | Соединительный зажим |
| Обозначение 2 | для круглого провода |
| Производитель | OVO |
| Размер | 8-10mm |
| Материал | Медь |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 6,75 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,1186 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной

Артикульный номер: 5304172



Размеры



Технические характеристики

| | |
|----------------------------|---------------|
| Вид крепежного винта | Зажимной болт |
| Вид соединителя | Соединитель |
| Токопроводящая способность | H/100 кА |
| Подходит для соединения | Прочее |
| Посадка | Rd 8-10 мм |
| Промежуточная пластина | нет |