

Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной

Артикульный номер: 5304164



- с одним фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой
- в комплект входит предварительно установленная зажимная скоба из стали
- соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)



St

Сталь

FT

горячая оцинковка

Исходные данные

Артикульный номер	5304164
Тип	5001 N-FT
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	для круглого провода
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	5,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет