

Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной

Артикульный номер: 5304176



- с одним фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;
- в комплект входит предварительно установленная зажимная скоба из стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



A2

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5304176
Тип	5001 N-VA
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	для круглого провода
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3383 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
прижимной пластиной

Артикульный номер: 5304176



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет