

Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
двойной

Артикульный номер: 5304202



- по 2 фиксирующих зажимных винта, гайки и пружинные шайбы;
- с установленным соединительным упором из литого цинка или омедненного литого цинка;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5304202
Тип	5002 DIN-FT
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	для двух кругл проводников
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	14,24 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,535 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
двойной

Артикульный номер: 5304202



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет