

Технический паспорт

Клемма для подключения с соединителем

Артикульный номер: 5304970



- с 2 отверстиями для подключения \varnothing 11 мм;
- для установки с помощью соединителя (цельный) тип 5001 DIN-FT;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305(ГОСТ Р МЭК 62305).



St

Сталь

F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	5304970
Тип	5009
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	смонтирован с соединителем
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4394 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма для подключения с соединителем

Артикульный номер: 5304970



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Заглушка концевая
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет