

Технический паспорт

Клемма для подключения

Артикульный номер: 5304997



- Для подключения к стальным конструкциям или для присоединения к элементам системы заземления
- Для соединения: круглые проводники Rd 8-10 и плоские провода FL30 x 3,5
- 2 отверстия для подключения $\varnothing 11$ мм
- 1 отверстие для подключения $\varnothing D$ мм


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5304997
Тип	5011
Обозначение 1	Соединительный зажим
Производитель	OBO
Размер	80x25x25
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	7,064 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1607 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Размер d мин. | 11 мм

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Прочее
Вид соединителя	Заглушка концевая
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Промежуточная пластина	нет