

# Технический паспорт

## Соединительная клемма А4

Артикульный номер: 5334942




- для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;
- для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;
- с 2 соединительными отверстиями  $\varnothing$  11 мм;
- с 1 соединительным отверстием  $\varnothing$  D мм.

**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

### Исходные данные

Артикульный номер	5334942
Тип	5011 VA M12
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	7,048 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4046 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер d мин. 13 мм

### Технические характеристики

Вид крепежного винта	Прочее
Вид соединителя	Заглушка концевая
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Промежуточная пластина	нет