

# Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в грунте  
Артикульный номер: 5019340



- согласно DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
- цинковое покрытие:  $\geq 500 \text{ г/м}^2$  (прим. 70 мкм в среднем)
- для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	5019340
Тип	5052 DIN 20X2.5
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	Кольцо 50 кг
Производитель	OBO
Размер	20x2,5mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	122
Единица расхода	Метр
Масса	41 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в грунте

Артикульный номер: 5019340



## Размеры



Ширина	20 мм
Высота	2,5 мм
Размер В	20 мм
Размер Н	2,5 мм

## Технические характеристики

Кольцо стандартного размера (ок. кг)	50
Кольцо стандартного размера (ок. м)	122
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	50 мм <sup>2</sup>