

# Технический паспорт

## Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003070



Крепежная скоба для кабеля и труб

\*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета

\*Размеры 3-21 не подходят для строительно-монтажного пистолета

CE UK  
CA

St Сталь

G гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	1003070
Тип	604 7 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	ОВО
Размер	7mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,12 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0038 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003070

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры



Длина	19,5 мм
Ширина	8 мм
Высота	6,5 мм
Размер A	5 мм
Размер b	8 мм
Размер D	7 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер H	6,5 мм
Размер L	19,5 мм
Размер t	0,7 мм

### Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	0,7 мм
Номинальный диаметр	7 мм
Устойчив к УФ	да