

Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикульный номер: 1018693



Зажимная скоба для кабеля и труб



- A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1018693
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	32mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0787 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A



Артикульный номер: 1018693

Размеры



Длина	66 мм
Ширина	14 мм
Высота	30 мм
Размер A	66 мм
Размер B	52 мм
Размер b	14 мм
Размер D	32 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер	30 мм
H	
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	32
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	32 мм
Устойчив к УФ	да