

# Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1017926



Зажимная скоба с двумя лапками 32 мм



Alu Алюминий

## Исходные данные

Артикульный номер	1017926
Тип	605 32 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	32mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,433 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0724 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1017926



## Размеры



Длина	95 мм
Ширина	25 мм
Высота	29 мм
Размер A	95 мм
Размер B	71 мм
Размер b	25 мм
Размер D	32 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер	29 мм
H	
Размер t	1 мм

## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	32
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	32 мм
Диапазон зажима D макс.	32 мм
Диапазон зажима D мин.	32 мм
Устойчив к УФ	да