

Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикульный номер: 1018705



Зажимная скоба для кабеля и труб



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1018705
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	40mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1384 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикульный номер: 1018705



Размеры



Длина	75 мм
Ширина	14 мм
Высота	37 мм
Размер A	75 мм
Размер B	61 мм
Размер b	14 мм
Размер D	40 мм
Размер d	5,5 мм
Размер e	7 мм
Размер H	37 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	40
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	5,5 x 7 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	40 мм
Устойчив к УФ	да