

Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018396

OBO
BETTERMANN



Зажимная скоба для кабеля и труб

*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.

CE UK
CA

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1018396
Тип	605 40 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	40mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,054 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018396

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	75 мм
Ширина	14 мм
Высота	37 мм
Размер A	75 мм
Размер B	61 мм
Размер b	14 мм
Размер D	40 мм
Размер d	5,5 мм
Размер e	7 мм
Размер H	37 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	40
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	5,5 x 7 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	40 мм
Устойчив к УФ	да