

Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1017980



Зажимная скоба с двумя лапками 50 мм



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	1017980
Тип	605 50 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	50mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,952 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1362 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1017980



Размеры



Длина	110 мм
Ширина	25 мм
Высота	46 мм
Размер A	110 мм
Размер B	86 мм
Размер b	25 мм
Размер D	50 мм
Размер d	5,5 мм
Размер e	7 мм
Размер H	46 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	50
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	5,5 x 7 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	50 мм
Диапазон зажима D макс.	50 мм
Диапазон зажима D мин.	50 мм
Устойчив к УФ	да