

Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикульный номер: 1018729



Зажимная скоба для кабеля и труб



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1018729
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	63mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	3,67 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1988 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикульный номер: 1018729



Размеры



Длина	112 мм
Ширина	16 мм
Высота	59 мм
Размер A	112 мм
Размер B	98 мм
Размер b	16 мм
Размер D	63 мм
Размер d	5,5 мм
Размер e	7 мм
Размер H	59 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	63
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	5,5 x 7 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	63 мм
Устойчив к УФ	да