


Технический паспорт

Клеммы для подключения нулевого провода, винтовые,
для 12 контактов

Артикульный номер: 2054086



Клеммы для подключения нулевого провода с 12 клеммными контактами до 16 mm².

Клеммная колодка из латуни, стальные винты, оцинкованы гальваническим способом, с прозрачной пассивацией, для установки на профильные рейки 35 мм по стандарту DIN EN 60715 - ранее DIN EN 50022- (поперечные) или плоские рейки 10 x 2-2,5 мм (продольные).



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2054086
Тип	60 N 12x16 BL
Обозначение 1	Клемма нулевого провода
Производитель	ОВО
Размер	12x16mm ²
Цвет	синий
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Клеммы для подключения нулевого провода, винтовые,
для 12 контактов

Артикульный номер: 2054086



Размеры



Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Количество клемм	12
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Подходит для гибких проводов	нет
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	нет
Подходит для многожильных проводов	нет
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Номинальное сечение макс.	16 мм ²
Номинальное сечение мин.	10 мм ²
Количество полюсов	12
Поперечное сечение	12 клемм до 16 мм ² мм ²