


Технический паспорт

Клеммы для подключения заземляющего провода,
винтовые, для 12 контактов
Артикульный номер: 2054094



Клеммы для подключения заземляющего провода с 7 клеммными контактами до 16 мм².

Клеммная колодка из латуни, стальные винты, оцинкованы гальваническим способом, с прозрачной пассивацией, для установки на профильные рейки 35 x 7,5 мм по стандарту DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022) (поперечн.) или плоские рейки 10 x 2-2,5 мм (продольн.).



PA Полиамид

Исходные данные


| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Артикульный номер | 2054094 |
| Тип | 60 S 12x16 GN |
| Обозначение 1 | Клемма защитного соединения |
| Производитель | OBO |
| Размер | 12x16mm ² |
| Цвет | зеленый |
| Материал | Полиамид |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 4,2 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Технический паспорт

Клеммы для подключения заземляющего провода,
винтовые, для 12 контактов
Артикульный номер: 2054094



Размеры



| | |
|--------|-------|
| Длина | 85 мм |
| Высота | 20 мм |

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Необходима замыкающая пластина | нет |
| Количество клемм | 12 |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | нет |
| Подходит для гибких проводов | нет |
| Подходит для проводов с однопроволочной жилой | нет |
| Подходит для многожильных проводов | нет |
| Вид монтажа | DIN-рейка 35 мм |
| Номинальное сечение макс. | 16 мм ² |
| Номинальное сечение мин. | 10 мм ² |
| Количество полюсов | 12 |
| Поперечное сечение | 12 клемм до 16 мм ² мм ² |