


Технический паспорт

Клеммы для подключения заземляющего провода,
винтовые, для 7 контактов
Артикульный номер: 2054019



Клеммы для подключения заземляющего провода с 7 клеммными контактами до 16 мм².

Клеммная колодка из латуни, стальные винты, оцинкованы гальваническим способом, с прозрачной пассивацией, для установки на профильные рейки 35 x 7,5 мм по стандарту DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022) (поперечн.) или плоские рейки 10 x 2-2,5 мм (продольн.).
60/N 7 и 60/S 7: с 7 клеммами до 16 мм².



PA Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	2054019
Обозначение 1	Клемма защитного соединения
Производитель	OBO
Размер	7x16mm ²
Цвет	зеленый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Клеммы для подключения заземляющего провода,
винтовые, для 7 контактов
Артикульный номер: 2054019



Размеры



Длина	51 мм
Высота	20 мм

Технические характеристики

Необходима замыкающая пластина	нет
Количество клемм	7
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Подходит для гибких проводов	нет
Подходит для проводов с однопроволочной жилой	нет
Подходит для многожильных проводов	нет
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Номинальное сечение макс.	16 мм ²
Номинальное сечение мин.	10 мм ²
Количество полюсов	7
Поперечное сечение	7 клемм до 16 мм ² мм ²