

Технический паспорт

Винтовая дистанционная скоба, двойная

Артикульный номер: 1371207



с резьбой М6.



CE

St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1371207
Тип	705 D M6
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением М6
Производитель	OBO
Размер	13-20mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,73 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0829 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Винтовая дистанционная скоба, двойная

Артикульный номер: 1371207



Размеры



Размер A	71 мм
Размер B	57 мм
Размер D	20 мм
Размер d мин.	20 мм
Размер t (мм)	20

Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	1,25 мм
Винт	M5 x 14
Диапазон зажима D макс.	20 мм
Диапазон зажима D мин.	13 мм
Устойчив к УФ	да