


Технический паспорт

Винтовая дистанционная скоба

Артикульный номер: 1366254



с резьбой М6.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1366254
Тип	731 W 25 G
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением М6
Производитель	OBO
Размер	20-25mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,48 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0861 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Винтовая дистанционная скоба

Артикульный номер: 1366254



Размеры



Длина	58 мм
Размер A	58 мм
Размер B	43 мм
Размер D	25 мм
Размер d мин.	25 мм
Размер t	2 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2 мм
Винт	M5 x 14
Диапазон зажима D макс.	25 мм
Диапазон зажима D мин.	20 мм
Устойчив к УФ	да