

Технический паспорт

Болт с плоской головкой со шлицем Torx, сталь

Артикульный номер: 3164956



Болт с плоской головкой с TX 30, согласно ISO 7380-1, подходит для крепления кабельных лотков на кронштейнах, а также для монтажа разделительных полочек. Благодаря округлой форме обеспечивается защита кабеля. Шлиц Torx осуществляет оптимальный перенос силы при закручивании.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3164956
Обозначение 1	болт с полукруглой головкой
Обозначение 2	шлиц - 6-конечная звезда TX30
Производитель	OBO
Размер	M6x35mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,91 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Болт с плоской головкой со шлицем Torx, сталь


Артикульный номер: 3164956



Размеры



Размер	M6x35
Длина	35 мм



Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Форма головки	Полукруглая низкая головка
Винтовая система	Torx